




## Tuerca corredera en ranura en T, M8, para la medida nominal de ranura en T: 12mm



### Datos de pedido

Número de pedido	370520 12
GTIN	4020772140304
Clase de artículo	35A

### Descripción

**Aplicación:**

Para la combinación con espárragos según norma.

**Norma:**

**DIN 508**

**Material:**

Acero bonificado, resistencia 10.

**Nota:**

Resistencia plena al esfuerzo sólo una vez atornillado a lo largo de **toda** la rosca.

### Descripción técnica

Medida nominal de ranura en T	12 mm
Altura tuerca	14 mm
Longitud	18 mm
Anchura e	18 mm
Altura k	7 mm
Anchura a	11,7 mm

Tipo	508
Norma	DIN 508
Tamaño de rosca	M8
con rosca	sí
Material	Acero bonificado.
Clase de resistencia	10
Tipo de producto	Tuerca corredera