




Tuerca corredera en ranura en T, M14, para la medida nominal de ranura en T: 16mm



Datos de pedido

Número de pedido	370550 16
GTIN	4020772080051
Clase de artículo	35A

Descripción

Aplicación:

Para la combinación con espárragos según norma.

Norma:

DIN 508

Material:

Acero bonificado, resistencia 10.

Nota:

Resistencia plena al esfuerzo sólo una vez atornillado a lo largo de **toda** la rosca.

Descripción técnica

Altura k	9 mm
Longitud	25 mm
Anchura e	25 mm
Altura tuerca	18 mm
Medida nominal de ranura en T	16 mm
Anchura a	15,7 mm

Tipo	508
Norma	DIN 508
Tamaño de rosca	M14
con rosca	sí
Material	Acero bonificado.
Clase de resistencia	10
Tipo de producto	Tuerca corredera