

**Bridas regulables, Anchura de ranura a: 22mm****Datos de pedido**

Número de pedido	370680 22
GTIN	4020772070311
Clase de artículo	35A

**Descripción****Ejecución:**

Brida pintada. Altura de sujeción regulable por medio del tornillo de apoyo (sin palanca de sujeción).

**Material:**

Acero bonificado, resistencia de los tornillos 8.8 y 10.9 (en función del tamaño).

**Suministro:**

Completo con tornillo de ajuste y tornillo para ranura en T DIN 787 (n.º 375300).

**Descripción técnica**

Anchura de ranura a	22 mm
Distancia e punta para ranura	30 mm
Tornillo para ranura en T DIN 787, n.º 375300	Tam. 2220160
Longitud ranura f	60 mm
Altura de sujeción h	16 - 65 mm
Longitud L	160 mm

Anch. B	60 mm
Altura H	30 mm
Tipo	6314V
Tipo de producto	Brida