

**Brida de sujeción corta, Anchura de ranura a: 14mm****Datos de pedido**

Número de pedido	370665 14
GTIN	4020772077150
Clase de artículo	35A

Descripción**Ejecución:**

- Regulable con progresión continua.
- Bonificada, galvanizada y pasivada en azul.

Suministro:

Con pieza en U, completa con tornillo para ranura en T DIN 787 (n.º 375300).

Descripción técnica

Tornillo para ranura en T DIN 787, n.º 375300	Tam. 1412100
Anchura de ranura a	14 mm
Altura de sujeción h	0 - 35 mm
Longitud L	88 mm
Anch. B	38 mm
Tipo	6313K
Tipo de producto	Brida de sujeción

Accesorios

Palanca de sujeción enclavable Anchura de ranura a 12 mm

370750 12