



Bridas regulables escalonadas, Anchura de ranura a: 22mm



Datos de pedido

Número de pedido	370685 22
GTIN	4020772074661
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

Acero bonificado pintado, resistencia del tornillo 8.8.

Aplicación:

Para alcanzar la **altura de sujeción más baja, se da la vuelta a la brida.**

Suministro:

Completo con tornillo de ajuste y tornillo para ranura en T DIN 787 (n.º 375300).

Descripción técnica

Altura escalón A ₁	12 mm
Tornillo para ranura en T DIN 787, n.º 375300	Tam. 2220160
Longitud ranura f	60 mm
Profundidad escalón A ₂	15 mm
Anchura de ranura a	22 mm
Distancia e punta para ranura	30 mm

Altura de sujeción h	16 - 77 mm
Longitud L	160 mm
Anch. B	60 mm
Altura H	30 mm
Tipo	6314AV
Tipo de producto	Brida