



Mango insertable con rosca de apriete, CM / cono de portabrocas: 2/16



Datos de pedido

Número de pedido	342700 2/16
GTIN	4045197294937
Clase de artículo	32X

Descripción

Ejecución:

Totalmente templado y rectificado con precisión de conicidad. Alta precisión de concentricidad a largo plazo, porque no se incrustan virutas en la superficie templada y los impactos ligeros no causan muescas.

Modelo de precisión con vástago de CM y rosca de apriete interior.

Aplicación:

Para incorporar portabrocas a fresadoras con cono Morse.

Norma:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Descripción técnica

Ø de cono D	15,733 mm
Cono de portabrocas DIN 238	B 16
Cono Morse CM tamaño	2
Rosca de apriete interior	M10
Tipo de producto	Asiento del portabrocas