

**Bridas regulables escalonadas, Anchura de ranura a: 14mm****Datos de pedido**

Número de pedido	370685 14
GTIN	4020772074623
Clase de artículo	35A

Descripción**Ejecución:**

Acero bonificado pintado, resistencia del tornillo 8.8.

Aplicación:

Para alcanzar la **altura de sujeción más baja, se da la vuelta a la brida.**

Suministro:

Completo con tornillo de ajuste y tornillo para ranura en T DIN 787 (n.º 375300).

Descripción técnica

Anchura de ranura a	14 mm
Profundidad escalón A ₂	10 mm
Tornillo para ranura en T DIN 787, n.º 375300	Tam. 1412100
Altura escalón A ₁	8 mm
Distancia e punta para ranura	21 mm
Longitud ranura f	40 mm

Altura de sujeción h	10 - 46 mm
Longitud L	100 mm
Anch. B	40 mm
Altura H	20 mm
Tipo	6314AV
Tipo de producto	Brida

Accesorios

Palanca de sujeción enclavable Anchura de ranura a 12 mm	370750 12
--	-----------