

**Brida regulable acodada, Anchura de ranura a: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	370720 10
GTIN	4020772071271
Clase de artículo	35A

Descripción**Ejecución:**

Brida pintada. Altura de sujeción regulable por medio del tornillo de apoyo (sin palanca de sujeción).

Material:

Acero bonificado, resistencia de los tornillos 8.8 o 10.9 (en función del tamaño!).

Suministro:

Completo con tornillo de ajuste y tornillo para ranura en T DIN 787 (n.º 375300).

Descripción técnica

Longitud ranura f	32 mm
Anchura de ranura a	10 mm
Distancia e punta para ranura	36 mm
Tornillo para ranura en T DIN 787, n.º 375300	Tam. 101080
Altura de sujeción h	22 - 46 mm
Altura H	15 mm

Longitud L	100 mm
Anch. B	11 mm
Tipo	6316V
Tipo de producto	Brida