

**Mango insertable con rosca de apriete, CM / cono de portabrocas: 3/16****Datos de pedido**

Número de pedido	342700 3/16
GTIN	4045197294944
Clase de artículo	32X

Descripción**Ejecución:**

Totalmente templado y rectificado con precisión de conicidad. Alta precisión de concentricidad a largo plazo, porque no se incrustan virutas en la superficie templada y los impactos ligeros no causan muescas.

Modelo de precisión con vástago de CM y rosca de apriete interior.

Aplicación:

Para incorporar portabrocas a fresadoras con cono Morse.

Norma:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Descripción técnica

Cono de portabrocas DIN 238	B 16
Ø de cono D	15,733 mm
Rosca de apriete interior	M12
Cono Morse CM tamaño	3
Tipo de producto	Asiento del portabrocas