

**Bridas regulables escalonadas, Anchura de ranura a: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	370685 16
GTIN	4020772074630
Clase de artículo	35A

Descripción**Ejecución:**

Acero bonificado pintado, resistencia del tornillo 8.8.

Aplicación:

Para alcanzar la **altura de sujeción más baja, se da la vuelta a la brida.**

Suministro:

Completo con tornillo de ajuste y tornillo para ranura en T DIN 787 (n.º 375300).

Descripción técnica

Distancia e punta para ranura	26 mm
Altura escalón A ₁	10 mm
Tornillo para ranura en T DIN 787, n.º 375300	Tam. 1616125
Anchura de ranura a	16 mm
Profundidad escalón A ₂	12,5 mm
Longitud ranura f	45 mm

Altura de sujeción h	13 - 58 mm
Longitud L	125 mm
Anch. B	50 mm
Altura H	25 mm
Tipo	6314AV
Tipo de producto	Brida

Accesorios

Palanca de sujeción enclavable Anchura de ranura a 16 mm	370750 16
--	-----------