



## Bridas regulables escalonadas, Anchura de ranura a: 18mm



### Datos de pedido

Número de pedido	370685 18
GTIN	4020772074647
Clase de artículo	35A

### Descripción

**Ejecución:**

Acero bonificado pintado, resistencia del tornillo 8.8.

**Aplicación:**

Para alcanzar la **altura de sujeción más baja, se da la vuelta a la brida.**

**Suministro:**

Completo con tornillo de ajuste y tornillo para ranura en T DIN 787 (n.º 375300).

### Descripción técnica

Profundidad escalón A <sub>2</sub>	12,5 mm
Longitud ranura f	45 mm
Tornillo para ranura en T DIN 787, n.º 375300	Tam. 1816125
Altura escalón A <sub>1</sub>	10 mm
Distancia e punta para ranura	26 mm
Anchura de ranura a	18 mm

Altura de sujeción h	13 - 56 mm
Longitud L	125 mm
Altura H	25 mm
Anch. B	50 mm
Tipo	6314AV
Tipo de producto	Brida

---

## Accesorios

Palanca de sujeción enclavable Anchura de ranura a 16 mm	370750 16
--	-----------