



Palpador rápido exterior con reloj, Capacidad de medición: 0-10mm



Datos de pedido

Número de pedido	438545 0-10
GTIN	4045197634641
Clase de artículo	42C

Descripción

Ejecución:

1 brazo palpador fijo y 1 móvil con apoyos de medición de bola MD. La inclinación del brazo palpador móvil se transmite al reloj comparador. El resultado de la medición se puede leer directamente.

Aplicación:

Para la medición rápida de ranuras exteriores, grosores de pared, chapas, paredes de tubos, láminas, etc.

Descripción técnica

Ø de esfera palpadora MD	2 mm
Lectura	0,1 mm
Capacidad de medición	0 - 10 mm
Ø reloj comparador	50 mm
Longitud máx. brazo palpador L (prof. medición)	36 mm
Límite de error	0,1 mm
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	analógico
Calibración	C7

Tipo de producto

Palpador rápido exterior

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/438545-0-10>
