

**Brida de sujeción, Anchura de ranura a: 12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	370660 12
GTIN	4020772074906
Clase de artículo	35A

Descripción**Ejecución:**

La brida y los tornillos de amarre forman una unidad (no son piezas sueltas). La forma de la brida permite la regulación con progresión continua sin base adicional.

Aplicación:

Para la sujeción rápida y segura de piezas de trabajo de diversas alturas en fresadoras.

Material:

Acero bonificado galvanizado, resistencia de los tornillos 8.8 y 10.9 (en función del tamaño).

Suministro:

Completa con tornillo para ranura en T DIN 787 (n.º 375300).

Descripción técnica

Tornillo para ranura en T DIN 787, n.º 375300	12 / M12 × 125
Anchura de ranura a	12 mm
Altura de sujeción h	0 - 50 mm
Longitud L	140 mm

Anch. B	50 mm
Tipo	6321
Tipo de producto	Brida de sujeción

Accesorios

Palanca de sujeción enclavable Anchura de ranura a 12 mm	370750 12
--	-----------