

**Bridas regulables escalonadas, Anchura de ranura a: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	370685 20
GTIN	4020772074654
Clase de artículo	35A

Descripción**Ejecución:**

Acero bonificado pintado, resistencia del tornillo 8.8.

Aplicación:

Para alcanzar la **altura de sujeción más baja, se da la vuelta a la brida.**

Suministro:

Completo con tornillo de ajuste y tornillo para ranura en T DIN 787 (n.º 375300).

Descripción técnica

Anchura de ranura a	20 mm
Profundidad escalón A ₂	15 mm
Altura escalón A ₁	12 mm
Longitud ranura f	60 mm
Tornillo para ranura en T DIN 787, n.º 375300	Tam. 2020160
Distancia e punta para ranura	30 mm

Altura de sujeción h	16 - 77 mm
Longitud L	160 mm
Altura H	30 mm
Anch. B	60 mm
Tipo	6314AV
Tipo de producto	Brida