



## Bridas regulables, Anchura de ranura a: 10mm



### Datos de pedido

Número de pedido	370680 10
GTIN	4020772070267
Clase de artículo	35A

### Descripción

#### Ejecución:

Brida pintada. Altura de sujeción regulable por medio del tornillo de apoyo (sin palanca de sujeción).

#### Material:

Acero bonificado, resistencia de los tornillos 8.8 y 10.9 (en función del tamaño).

#### Suministro:

Completo con tornillo de ajuste y tornillo para ranura en T DIN 787 (n.º 375300).

### Descripción técnica

Longitud ranura f	30 mm
Anchura de ranura a	10 mm
Tornillo para ranura en T DIN 787, n.º 375300	Tam. 101080
Distancia e punta para ranura	15 mm
Altura de sujeción h	8 - 32 mm
Longitud L	80 mm

Anch. B	30 mm
Altura H	15 mm
Tipo	6314V
Tipo de producto	Brida