

Kroepelin
Längenmesstechnik

Palpador rápido interior, Capacidad de medición: 5-15mm



Datos de pedido

Número de pedido	438950 5-15
GTIN	2050001661616
Clase de artículo	46Q

Descripción

Ejecución:

1 brazo palpador fijo y 1 móvil con apoyos de medición de bola MD. La inclinación del brazo palpador móvil se transmite al reloj comparador. El resultado de la medición se puede leer directamente.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Descripción técnica

Capacidad de medición	5 - 15 mm
Longitud máx. brazo palpador L (prof. medición)	35 mm
Ø de esfera palpadora MD	0,6 mm
Lectura	0,005 mm
Profundidad de ranura máxima	2,3 mm
Anchura de ranura mínima	0,8 mm
Límite de error	0,015 mm
Ø reloj comparador	65 mm
Calibración	C7

Clase de protección IP	IP 65
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	analógico
Tipo de producto	Palpador rápido interior

Servicios

Calibración Palpador rápido interior/exterior Tipo S	023450 S
Calibración DAkkSPalpador rápido interior/exterior Tipo S	023460 S