

**Brida regulable acodada, Anchura de ranura a: 18mm****Datos de pedido**

Número de pedido	370720 18
GTIN	4020772071318
Clase de artículo	35A

**Descripción****Ejecución:**

Brida pintada. Altura de sujeción regulable por medio del tornillo de apoyo (sin palanca de sujeción).

**Material:**

Acero bonificado, resistencia de los tornillos 8.8 o 10.9 (en función del tamaño!).

**Suministro:**

Completo con tornillo de ajuste y tornillo para ranura en T DIN 787 (n.º 375300).

**Descripción técnica**

Distancia e punta para ranura	51,5 mm
Tornillo para ranura en T DIN 787, n.º 375300	Tam. 1816125
Anchura de ranura a	18 mm
Longitud ranura f	50 mm
Altura de sujeción h	36 - 69 mm
Altura H	25 mm

Longitud L	160 mm
Anch. B	18 mm
Tipo	6316V
Tipo de producto	Brida