

Kroepelin
Längenmesstechnik

Palpador rápido interior digital, Capacidad de medición: 2,5-12,5 mm



Datos de pedido

Número de pedido	438974 2,5-12,5
GTIN	2050001055187
Clase de artículo	46Q

Descripción

Ejecución:

1 brazo palpador fijo y 1 móvil con apoyos de medición de bola MD. **Indicador digital de valor absoluto.**

Con la introducción de **valores de preajuste** se pueden determinar las desviaciones a partir de un valor cualquiera.

Suministro:

Incluye 1 pila n.º 081556 tam. LR3, manual de instrucciones.

Partes opcionales:

Adaptador de cable datos n.º 498954 tam. A2 ; cable de datos n.º 497440.

Norma: Norma de fábrica

Lectura conmutable: mm / pulgadas

Interfaz: Interfaz Digimatic

Interfaz: Puerto USB

Clase de protección IP: IP 67

Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero

Incremento numérico: 0,005 mm

Límite de error: 0,015 mm

Precisión de repetición: 0,005 mm

Radio del filo: 0,1 mm

Anchura de ranura mínima: 0,4 mm

Profundidad de ranura máxima: 0,7 mm

Descripción técnica

Anchura de ranura mínima	0,4 mm
Capacidad de medición	2,5 - 12,5 mm
Incremento numérico	0,005 mm
Longitud máx. brazo palpador L (prof. medición)	12 mm
Profundidad de ranura máxima	0,7 mm
Radio del filo	0,1 mm
Precisión de repetición	0,005 mm
Fuerza de medición	0,8 - 1,2 N
Límite de error	0,015 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR3
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Puerto USB
Clase de protección IP	IP 67
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Técnica de medición	digital
Calibración	C7
Tipo de producto	Palpadores rápidos interiores

Servicios

Calibración Palpador rápido interior/exterior	013850
Marcación Rotulación por láser TIPO	018940
Calibración DAkkS Palpador rápido interior/exterior	011320

Accesorios

Cable de conexión Tipo D2	497440 D2
---------------------------	-----------

Receptor múltiple / interfaz de teclado USB	498975
Emisores Tipo S2	498966 S2
Cable de conexión Tipo D1	497440 D1
Receptor / interfaz de teclado USB	498965
Cable de conexión Tipo USB2	497440 USB2
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081556 LR3
Adaptador de interfaces Tipo A2	498954 A2