

**Kroeplin**  
Längenmesstechnik**Palpador rápido interior, Capacidad de medición: 10-30mm****Datos de pedido**

Número de pedido	438950 10-30
GTIN	2050001036841
Clase de artículo	46Q

**Descripción****Ejecución:**

1 brazo palpador fijo y 1 móvil con apoyos de medición de bola MD. La inclinación del brazo palpador móvil se transmite al reloj comparador. El resultado de la medición se puede leer directamente.

**Función:**

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

**Descripción técnica**

Lectura	0,01 mm
Profundidad de ranura máxima	5,2 mm
Longitud máx. brazo palpador L (prof. medición)	80 mm
Capacidad de medición	10 - 30 mm
Ø de esfera palpadora MD	1 mm
Anchura de ranura mínima	1,5 mm
Límite de error	0,03 mm
Ø reloj comparador	65 mm
Calibración	C7
Clase de protección IP	IP 65

Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	analógico
Tipo de producto	Palpador rápido interior

## Servicios

Calibración Palpador rápido interior/exterior Tipo S	023450 S
Calibración DAkkSPalpador rápido interior/exterior Tipo S	023460 S