



Verificador rápido de espesores, Capacidad de medición: 0-10 mm



Datos de pedido

Número de pedido	438200 0-10
GTIN	4045197204349
Clase de artículo	42C

Descripción

Ejecución:

Verificador rápido de espesores con botón elevador (presión de medición independiente del usuario), en formato de bolsillo. Superficies de medición templadas y rectificadas.

Superficies de medición lapeadas.

Calibración: C6

Lectura: 0,01 mm

Límite de error: 0,03 mm

Ø superficie de medición: 5,9 mm

Alcance del brazo: 15 mm

Descripción técnica

Capacidad de medición	0 - 10 mm
Lectura	0,01 mm
Límite de error	0,03 mm
Ø superficie de medición	5,9 mm
Alcance del brazo	15 mm
Norma	Norma de fábrica

Tipo de producto	Verificador rápido de espesores
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	C6

Servicios

Calibración Verificador rápido de espesores	013820
Marcación Rotulación por láser Tipo	018940
Calibración DAkkS Verificador rápido de espesores	011310
Calibración Verificador rápido de espesores Capacidad de medición máxima 200	023420 200
Calibración DAkkS Verificador rápido de espesores Capacidad de medición máxima 30	023430 30