

**Brida regulable acodada, Anchura de ranura a: 22mm****Datos de pedido**

Número de pedido	370720 22
GTIN	4020772071325
Clase de artículo	35A

Descripción**Ejecución:**

Brida pintada. Altura de sujeción regulable por medio del tornillo de apoyo (sin palanca de sujeción).

Material:

Acero bonificado, resistencia de los tornillos 8.8 o 10.9 (en función del tamaño!).

Suministro:

Completo con tornillo de ajuste y tornillo para ranura en T DIN 787 (n.º 375300).

Descripción técnica

Tornillo para ranura en T DIN 787, n.º 375300	22 / M20 × 160
Anchura de ranura a	22 mm
Longitud ranura f	70 mm
Distancia e punta para ranura	59 mm
Altura de sujeción h	43 - 92 mm
Altura H	30 mm

Longitud L	200 mm
Anch. B	22 mm
Tipo	6316V
Tipo de producto	Brida