

Kroepelin
Längenmesstechnik

Palpador rápido interior digital, Capacidad de medición: 5-15 mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 438974 5-15 |
| GTIN | 2050001661609 |
| Clase de artículo | 46Q |

Descripción

Ejecución:

1 brazo palpador fijo y 1 móvil con apoyos de medición de bola MD. **Indicador digital de valor absoluto.**

Con la introducción de **valores de preajuste** se pueden determinar las desviaciones a partir de un valor cualquiera.

Suministro:

Incluye 1 pila n.º 081556 tam. LR3, manual de instrucciones.

Partes opcionales:

Adaptador de cable datos n.º 498954 tam. A2 ; cable de datos n.º 497440.

Norma: Norma de fábrica

Lectura conmutable: mm / pulgadas

Interfaz: Interfaz Digimatic

Interfaz: Puerto USB

Clase de protección IP: IP 67

Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero

Incremento numérico: 0,005 mm

Límite de error: 0,015 mm

Precisión de repetición: 0,005 mm

Ø de esfera palpadora MD: 0,6 mm

Anchura de ranura mínima: 0,8 mm

Profundidad de ranura máxima: 2,3 mm

Descripción técnica

| | |
|---|-------------------------------|
| Anchura de ranura mínima | 0,8 mm |
| Ø de esfera palpadora MD | 0,6 mm |
| Fuerza de medición | 0,8 - 1,2 N |
| Profundidad de ranura máxima | 2,3 mm |
| Precisión de repetición | 0,005 mm |
| Capacidad de medición | 5 - 15 mm |
| Incremento numérico | 0,005 mm |
| Longitud máx. brazo palpador L (prof. medición) | 35 mm |
| Límite de error | 0,015 mm |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 LR3 |
| Norma | Norma de fábrica |
| Lectura conmutable | mm / pulgadas |
| Interfaz | Interfaz Digimatic |
| Interfaz | Puerto USB |
| Clase de protección IP | IP 67 |
| Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero |
| Técnica de medición | digital |
| Calibración | C7 |
| Tipo de producto | Palpadores rápidos interiores |

Servicios

| | |
|---|--------|
| Calibración Palpador rápido interior/exterior | 013850 |
| Marcación Rotulación por láser TIPO | 018940 |
| Calibración DAkkS Palpador rápido interior/exterior | 011320 |

Accesorios

| | |
|---|------------|
| Juego de pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3 | 081555 LR3 |
|---|------------|

| | |
|--|-------------|
| Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3 | 081556 LR3 |
| Emisores Tipo S2 | 498966 S2 |
| Cable de conexión Tipo USB2 | 497440 USB2 |
| Adaptador de interfaces Tipo A2 | 498954 A2 |
| Cable de conexión Tipo D2 | 497440 D2 |
| Cable de conexión Tipo D1 | 497440 D1 |
| Receptor múltiple / interfaz de teclado USB | 498975 |
| Receptor / interfaz de teclado USB | 498965 |