

Kroeplin
Längenmesstechnik**Palpador rápido exterior con reloj para tubos, Capacidad de medición:
0-50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	438560 0-50
GTIN	2050001036780
Clase de artículo	46Q

Descripción**Ejecución:**

1 brazo palpador fijo y 1 móvil con apoyos de medición de bola MD. La inclinación del brazo palpador móvil se transmite al reloj comparador. El resultado de la medición se puede leer directamente.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Descripción técnica

Lectura	0,05 mm
Ø de esfera palpadora MD	3 mm
Ø reloj comparador	66 mm
Longitud máx. brazo palpador L (prof. medición)	169 mm
Capacidad de medición	0 - 50 mm
Ø de taladro mínimo	12 mm
Clase de protección IP	IP 65
Límite de error	0,05 mm
Norma	Norma de fábrica

Técnica de medición	analógico
Calibración	C7
Tipo de producto	Palpador rápido exterior

Servicios

Calibración Palpador rápido interior/exterior Tipo S	023450 S
Calibración DAkkS Palpador rápido interior/exterior Tipo S	023460 S