

**Verificador rápido de espesores, Capacidad de medición: 0-10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	438210 0-10
GTIN	4045197204356
Clase de artículo	42C

Descripción**Ejecución:**

Calibrador rápido de espesores con palanca elevadora (presión de medición independiente del usuario). Bastidor de construcción ligera, pintado. Superficies de medición templadas y rectificadas.

Superficies de medición lapeadas.

Descripción técnica

Capacidad de medición	0 - 10 mm
Lectura	0,01 mm
Límite de error	0,02 mm
Ø superficie de medición	10 mm
Alcance del brazo	30 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de producto	Verificador rápido de espesores

Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	C6

Servicios

Calibración Verificador rápido de espesores Capacidad de medición máxima 200	023420 200
Calibración Reloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 10 mm	023000 10
Calibración DAkkS Verificador rápido de espesores Capacidad de medición máxima 30	023430 30