


Kroepelin
Längenmesstechnik**Palpador rápido interior, Capacidad de medición: 60-80mm****Datos de pedido**

Número de pedido	438950 60-80
GTIN	2050001036919
Clase de artículo	46Q

Descripción**Ejecución:**

1 brazo palpador fijo y 1 móvil con apoyos de medición de bola MD. La inclinación del brazo palpador móvil se transmite al reloj comparador. El resultado de la medición se puede leer directamente.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Descripción técnica

Ø de esfera palpadora MD	1 mm
Lectura	0,01 mm
Profundidad de ranura máxima	8 mm
Capacidad de medición	60 - 80 mm
Anchura de ranura mínima	1,5 mm
Longitud máx. brazo palpador L (prof. medición)	80 mm
Límite de error	0,03 mm
Ø reloj comparador	65 mm
Calibración	C7

Clase de protección IP	IP 65
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	analógico
Tipo de producto	Palpador rápido interior

Servicios

Calibración DAkkSPalpador rápido interior/exterior Tipo S	023460 S
CalibraciónPalpador rápido interior/exterior Tipo S	023450 S