



Medidor de grosores, Capacidad de medición: 0-30mm



Datos de pedido

Número de pedido	438280 0-30
GTIN	4031452200041
Clase de artículo	46C

Descripción

Ejecución:

Medidor de grosores con palanca de presión. Bastidor sólido pintado. Superficies de medición templadas y rectificadas.

Descripción técnica

Capacidad de medición	0 - 30 mm
Lectura	0,1 mm
Ø superficie de medición	10 mm
Alcance del brazo	50 mm
Desviación de medición MPE (capacidad de medición)	0,05 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de producto	Verificador rápido de espesores
Técnica de medición	analógico

Embalaje	caja estable
Calibración	C6

Servicios

Calibración Verificador rápido de espesores Capacidad de medición máxima 200	023420 200
Calibración DAkkS Verificador rápido de espesores Capacidad de medición máxima 30	023430 30