


Palpador rápido exterior digital con contacto de medición bola, Capacidad de medición: 0-50mm



Datos de pedido

Número de pedido	438575 0-50
GTIN	2050001743121
Clase de artículo	46Q

Descripción

Ejecución:

1 brazo palpador fijo y 1 móvil con apoyos de medición de bola MD. **Indicador digital de valor absoluto.**

Con la introducción de **valores de preajuste** se pueden determinar las desviaciones a partir de un valor cualquiera.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye 2 pilas n.º 081561 tam. LR3.

Partes opcionales:

Adaptador de cable de datos n.º 498954 tam. A2, cable de datos n.º 497440.

Descripción técnica

Incremento numérico	0,02 mm
Fuerza de medición	0,9 - 1,2 N
Longitud de contacto de medición arriba Hb	30 mm
Ø de esfera palpadora MD	3 mm
Longitud máx. brazo palpador L (prof. medición)	167 mm

Hoja de datos

Longitud de contacto de medición abajo Hf	30 mm
Capacidad de medición	0 - 50 mm
Precisión de repetición	0,04 mm
Límite de error	0,06 mm
Cantidad de pilas contenidas	2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR3
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Puerto USB
Interfaz	Interfaz USB
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Técnica de medición	digital
Calibración	C7
Tipo de producto	Palpador rápido exterior

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/438575-0-50>