

Kroepelin
Längenmesstechnik**Palpador rápido interior con brazos palpadores largos, Capacidad de medición: 40-90mm****Datos de pedido**

Número de pedido	438953 40-90
GTIN	2050001743145
Clase de artículo	46Q

Descripción**Ejecución:**

1 brazo palpador fijo y 1 móvil con apoyos de medición de bola MD. La inclinación del brazo palpador móvil se transmite al reloj comparador. El resultado de la medición se puede leer directamente.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Descripción técnica

Anchura de ranura mínima	3,3 mm
Ø de esfera palpadora MD	2 mm
Longitud máx. brazo palpador L (prof. medición)	192 mm
Lectura	0,05 mm
Profundidad de ranura máxima	8 mm
Capacidad de medición	40 - 90 mm
Límite de error	0,05 mm
Ø reloj comparador	66 mm
Calibración	C7
Clase de protección IP	IP 65

Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	analógico
Tipo de producto	Palpador rápido interior

Servicios

Calibración Palpador rápido interior/exterior Tipo S	023450 S
Calibración DAkkSPalpador rápido interior/exterior Tipo S	023460 S