


**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Palpador rápido interior con brazos palpadores largos, Capacidad de medición: 70-120mm****Datos de pedido**

Número de pedido	438953 70-120
GTIN	2050001743152
Clase de artículo	46Q

**Descripción****Ejecución:**

1 brazo palpador fijo y 1 móvil con apoyos de medición de bola MD. La inclinación del brazo palpador móvil se transmite al reloj comparador. El resultado de la medición se puede leer directamente.

**Función:**

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

**Descripción técnica**

Longitud máx. brazo palpador L (prof. medición)	192 mm
Lectura	0,05 mm
Ø de esfera palpadora MD	2 mm
Anchura de ranura mínima	3,3 mm
Profundidad de ranura máxima	8 mm
Capacidad de medición	70 - 120 mm
Límite de error	0,05 mm
Ø reloj comparador	66 mm
Calibración	C7

Clase de protección IP	IP 65
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	analógico
Tipo de producto	Palpador rápido interior

## Servicios

Calibración DAkkSPalpador rápido interior/exterior Tipo S	023460 S
CalibraciónPalpador rápido interior/exterior Tipo S	023450 S