

## Casquillos cónicos de amarre para machos de roscar, MK/Ø: 1/4,5



### Datos de pedido

Número de pedido	345000 1/4,5
GTIN	4045197311580
Clase de artículo	37E

### Descripción

**Ejecución:**

Completamente templado, taladro y cono exterior rectificadas.

**Aplicación:**

Para alojamiento de machos de roscar cilíndricos y escariadores con arrastre cuadrangular.

**Norma:**

**DIN 6328**

**Datos de aplicación:**

Para alojamiento en manguitos de ajuste, soportes oscilantes, insertos de cambio rápido y dispositivos de husillos múltiples con husillos cercanos entre sí.

**Nota:**

¡No apto para fresado!

### Descripción técnica

para □ mango	3,4 mm
para Ø de mango	4,5 mm
Tipo de producto	Casquillo de amarre