

**Brida de horquilla escalonada, Anchura de ranura a: 14mm****Datos de pedido**

Número de pedido	370810 14
GTIN	4020772073206
Clase de artículo	35A

Descripción**Ejecución:**

Acero bonificado, pintado.

Aplicación:

Para alcanzar la **altura de sujeción más baja, se da la vuelta a la brida.**

Material:

Resistencia de los tornillos 8,8.

Suministro:

Completo con tornillo de ajuste y tornillos para ranura en T DIN 787 (ver n.º 375300).

Descripción técnica

Tornillo para ranura en T DIN 787, n.º 375300	Tam. 1412100
Anchura de ranura a	14 mm
Distancia e punta para extremo de ranura	90 mm
Altura de sujeción h	10 - 45 mm
Longitud L	125 mm

Altura H	25 mm
Anch. B	40 mm
Tipo	6315V
Tipo de producto	Brida

Accesorios

Palanca de sujeción enclavable Anchura de ranura a 12 mm	370750 12
--	-----------