

**Brida de horquilla escalonada, Anchura de ranura a: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	370810 16
GTIN	4020772073244
Clase de artículo	35A

**Descripción****Ejecución:**

Acero bonificado, pintado.

**Aplicación:**

Para alcanzar la **altura de sujeción más baja, se da la vuelta a la brida.**

**Material:**

Resistencia de los tornillos 8,8.

**Suministro:**

Completo con tornillo de ajuste y tornillos para ranura en T DIN 787 (ver n.º 375300).

**Descripción técnica**

Tornillo para ranura en T DIN 787, n.º 375300	Tam. 1616125
Distancia e punta para extremo de ranura	110 mm
Anchura de ranura a	16 mm
Altura de sujeción h	13 - 58 mm
Longitud L	160 mm

Altura H	30 mm
Anch. B	50 mm
Tipo	6315V
Tipo de producto	Brida

---

## Accesorios

Palanca de sujeción enclavable Anchura de ranura a 16 mm

370750 16