

**Brida acodada, DIN 6316, Ancho de ranura×Longitud total: 7X60mm****Datos de pedido**

Número de pedido	371800 7X60
GTIN	4020772071028
Clase de artículo	35A

Descripción**Material:**

Acero bonificado, pintado.

Descripción técnica

Para tornillos de amarre	M6
Longitud total	60 mm
Anchura	20 mm
Anchura de ranura	7 mm
Altura H	20 mm
Altura H ₂	10 mm
Tipo	6316
Norma	DIN 6316
Tipo de producto	Brida