

**Brida acodada, DIN 6316, Ancho de ranura×Longitud total: 22X200mm****Datos de pedido**

Número de pedido	371800 22X200
GTIN	4020772071097
Clase de artículo	35A

Descripción**Material:**

Acero bonificado, pintado.

Descripción técnica

Anchura	60 mm
Para tornillos de amarre	M20; M22
Longitud total	200 mm
Anchura de ranura	22 mm
Altura H	60 mm
Altura H ₂	30 mm
Tipo	6316
Norma	DIN 6316
Tipo de producto	Brida