

**Brida acodada, DIN 6316, Ancho de ranura×Longitud total: 9X80mm****Datos de pedido**

Número de pedido	371800 9X80
GTIN	4020772071035
Clase de artículo	35A

Descripción**Material:**

Acero bonificado, pintado.

Descripción técnica

Anchura de ranura	9 mm
Longitud total	80 mm
Para tornillos de amarre	M8
Anchura	25 mm
Altura H	24 mm
Altura H ₂	12 mm
Tipo	6316
Norma	DIN 6316
Tipo de producto	Brida