

**Brida acodada, DIN 6316, Ancho de ranura×Longitud total: 26X200mm****Datos de pedido**

Número de pedido	371800 26X200
GTIN	4020772071103
Clase de artículo	35A

Descripción**Material:**

Acero bonificado, pintado.

Descripción técnica

Para tornillos de amarre	M24
Anchura	70 mm
Anchura de ranura	26 mm
Longitud total	200 mm
Altura H	70 mm
Altura H ₂	35 mm
Tipo	6316
Norma	DIN 6316
Tipo de producto	Brida