



## Brida con cubierta de plástico, Anchura de ranura a: 10 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	370820 10
GTIN	4020772100285
Clase de artículo	35A

### Descripción

#### Ejecución:

Bridas con cubierta de plástico y pieza de presión imperdible.

#### Ventaja:

Ahorro de peso gracias al tipo de construcción ligero, posibilidades de ajuste variables y rápidas a distancia de la pieza. No se necesitan otras bases de sujeción para alcanzar la altura de sujeción necesaria. La arandela está unida con la brida de forma que no se puede perder.

#### Suministro:

Completo con tornillo de amarre DIN 787.

Altura de sujeción h: 0 - 15 mm

Tornillo para ranura en T DIN 787, n.º 375300: 10/M10 × 80

Longitud L: 80 mm

Anch. B: 44 mm

Altura H: 32 mm

### Descripción técnica

Anchura de ranura a	10 mm
Tornillo para ranura en T DIN 787, n.º 375300	10/M10 × 80
Altura de sujeción h	0 - 15 mm

Longitud L	80 mm
Altura H	32 mm
Anch. B	44 mm
Tipo	6310
Tipo de producto	Brida