

**Brida acodada, DIN 6316, Ancho de ranura×Longitud total: 11X100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	371800 11X100
GTIN	4020772071042
Clase de artículo	35A

Descripción**Material:**

Acero bonificado, pintado.

Descripción técnica

Anchura de ranura	11 mm
Longitud total	100 mm
Para tornillos de amarre	M10
Anchura	30 mm
Altura H	30 mm
Altura H ₂	15 mm
Tipo	6316
Norma	DIN 6316
Tipo de producto	Brida