

**Brida acodada, DIN 6316, Ancho de ranura×Longitud total: 26X250mm****Datos de pedido**

Número de pedido	371800 26X250
GTIN	4020772071110
Clase de artículo	35A

Descripción**Material:**

Acero bonificado, pintado.

Descripción técnica

Anchura de ranura	26 mm
Para tornillos de amarre	M24
Anchura	70 mm
Longitud total	250 mm
Altura H	70 mm
Altura H ₂	35 mm
Tipo	6316
Norma	DIN 6316
Tipo de producto	Brida