

**Brida acodada, DIN 6316, Ancho de ranura×Longitud total: 14X125mm****Datos de pedido**

Número de pedido	371800 14X125
GTIN	4020772071059
Clase de artículo	35A

Descripción**Material:**

Acero bonificado, pintado.

Descripción técnica

Anchura	40 mm
Anchura de ranura	14 mm
Para tornillos de amarre	M12; M14
Longitud total	125 mm
Altura H	40 mm
Altura H ₂	20 mm
Tipo	6316
Norma	DIN 6316
Tipo de producto	Brida