

**Brida acodada, DIN 6316, Ancho de ranura×Longitud total: 18X125mm****Datos de pedido**

Número de pedido	371800 18X125
GTIN	4020772071066
Clase de artículo	35A

Descripción**Material:**

Acero bonificado, pintado.

Descripción técnica

Anchura	50 mm
Anchura de ranura	18 mm
Para tornillos de amarre	M16; M18
Longitud total	125 mm
Altura H	50 mm
Altura H ₂	25 mm
Tipo	6316
Norma	DIN 6316
Tipo de producto	Brida