

**Brida acodada, DIN 6316, Ancho de ranura×Longitud total: 18X160mm****Datos de pedido**

Número de pedido	371800 18X160
GTIN	4020772071073
Clase de artículo	35A

**Descripción****Material:**

Acero bonificado, pintado.

**Descripción técnica**

Para tornillos de amarre	M16; M18
Longitud total	160 mm
Anchura	50 mm
Anchura de ranura	18 mm
Altura H	50 mm
Altura H <sub>2</sub>	25 mm
Tipo	6316
Norma	DIN 6316
Tipo de producto	Brida