

**Brida acodada, DIN 6316, Ancho de ranura×Longitud total: 22X160mm****Datos de pedido**

Número de pedido	371800 22X160
GTIN	4020772071080
Clase de artículo	35A

**Descripción****Material:**

Acero bonificado, pintado.

**Descripción técnica**

Para tornillos de amarre	M20; M22
Longitud total	160 mm
Anchura de ranura	22 mm
Anchura	60 mm
Altura H	60 mm
Altura H <sub>2</sub>	30 mm
Tipo	6316
Norma	DIN 6316
Tipo de producto	Brida