



Pie de rey universal digital DIGI ULISSE I/E, Capacidad de medición: 250mm



Datos de pedido

Número de pedido	417700 250
GTIN	2050001670816
Clase de artículo	46P

Descripción

Ejecución:

Pie de rey universal digital, para mediciones interiores y exteriores distintas, con insertos de medición intercambiables.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Pie de rey, incluida 1 batería n.º 081560 tam. CR2032. Inserto de medición intercambiable con Ø de esfera 2,5 mm.

Partes opcionales:

Para tam. 400 – 650 todos los palpadores de recambio y especiales n.º 434900 – 4910 utilizables con rosca M2,5, cable de datos n.º 498948.

Nota:

Otros insertos de medición a petición.

Descripción técnica

Capacidad de medición exterior	0 - 210 mm
Capacidad de medición	0 - 250 mm
Capacidad de medición interior	24 - 250 mm
Ø bola inserto de medición	2,5 mm
Clase de protección IP	IP 67
Longitud del pico	64 mm

Calibración	A1
Lectura	0,01 mm
Límite de error	0,03 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Cantidad de pilas contenidas	1
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Puerto USB
Interfaz	Conexión RS232C
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021010 300
CalibraciónPie de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021000 300

Accesorios

Cable de conexión Duplex Tipo 2	498950 2
Accesorios para pies de rey Tipo TAST	417701 TAST
Cable de conexión Tipo R2	498948 R2
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Cable de conexión Tipo USB2	498948 USB2
Accesorios para pies de rey Tipo BUCHSE	417701 BUCHSE

Cable de conexión Duplex Tipo USB2

498950 USB2