



## Brazo articulado 3D, Tipo: 120



### Datos de pedido

Número de pedido	442114 120
GTIN	4045197551214
Clase de artículo	42D

### Descripción

#### Ejecución:

Brazos articulados 3D mecánicos con apriete central. Las tres articulaciones se sujetan únicamente por un mango giratorio. Fuerza de apriete regulable con progresión continua, de alta estabilidad. Las articulaciones esféricas favorecen un posicionamiento rápido y sencillo.

### Descripción técnica

Longitud brazo articulado L <sub>2</sub>	51 mm
Ø rosca exterior abajo	M5
Longitud brazo articulado L <sub>1</sub>	56 mm
Ø rosca interior arriba	M6
Tipo de producto	Soporte de medición

### Accesorios

Asiento para soporte de medición Tipo K1	442100 K1
Asiento para soporte de medición Tipo H	442100 H
Pie de soporte Tipo S	442140 S
Asiento para soporte de medición Tipo K2	442100 K2
Asiento para soporte de medición Tipo QR	442100 QR
Asiento para soporte de medición Tipo CA	442100 CA
Asiento para soporte de medición Tipo 2SM	442104 2SM
Asiento para soporte de medición Tipo 2SM	442100 2SM
Pie de soporte Tipo S	442120 S