



## Pie de rey de taller digital, Capacidad de medición: 1500 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	415530 1500
GTIN	4045197348531
Clase de artículo	42A

### Descripción

#### Ejecución:

Indicador digital fácilmente legible. Propiedades de deslizamiento y de guía óptimas con la **guía prismática doble**. Picos de medición de acero inoxidable, rectificadas de precisión. Pata de medición izquierda desplazable.

Con sistema electrónico Sylvac.

#### Suministro:

Incluido certificado de control de fábrica. Hasta tam. 1000 incluido estuche de plástico, a partir de tam. 1500 estable embalaje de transporte.

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Embalaje: caja estable

Calibración: A1

Lectura: 0,01 mm

Límite de error: 0,1 mm

Longitud del pico: 150 mm

Ø parte de medición interior: 20 mm

Peso: 2 kg

### Descripción técnica

Longitud del pico	150 mm
Capacidad de medición	0 - 1500 mm
Calibración	A1
Ø parte de medición interior	20 mm
Peso	2 kg

Lectura	0,01 mm
Límite de error	0,1 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Cantidad de pilas contenidas	1
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	digital
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Pie de rey para taller

## Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 2000 mm	011030 2000
Marcación Rotulación por láser Tipo	018940
Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 2000 mm	021000 2000

## Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
--	---------------