



Cinta métrica longitud CJL-INOX, Longitud de cinta: 4800mm



Datos de pedido

Número de pedido	415198 4800
GTIN	2050001677082
Clase de artículo	46P

Descripción

Ejecución:

Cinta métrica de longitud CJL-INOX para medir distancias planoparalelas. Distancia entre marcas de graduación de 1 mm. Escala láser precisa y de alto contraste. Lectura de 0,1 mm. Límites de error de la escala según DIN 866.

Nota:

Cinta métrica para la medición de diámetros y contornos, véase n.º 465680; 465682.

Descripción técnica

Longitud de cinta	4800 mm
Anchura de cinta	16 mm
Capacidad de medición	3400 - 4800 mm
Norma	DIN 866
Lectura	0,1 mm
Material	Acero fino, INOX
Calibración	G2
Tipo de producto	Cinta métrica

Servicios

026280 6000

CalibraciónCircómetro Longitud máxima 6000 mm
