



Soporte de medición magnético con ajuste preciso, Tipo: 2



Datos de pedido

Número de pedido	441210 2
GTIN	4045197441119
Clase de artículo	42D

Descripción

Ejecución:

Soporte de medición magnético con ajuste preciso. Varillas estables con brazo transversal que se pueden ajustar libremente. Pie magnético con base prismática e interruptor giratorio. Asiento para reloj comparador para mangos de sujeción \varnothing 6 mm y \varnothing 8 mm.

\varnothing de brazo transversal D_1 : 14 mm

Brazo transversal longitud L_1 : 200 mm

\varnothing de columna D_2 : 20 mm

Altura columna L_2 : 350 mm

Rosca de conexión: Rosca exterior M10x1,25 mm

Fuerza de retención: 1300 N

Descripción técnica

Rosca de conexión	Rosca exterior M10x1,25 mm
Pie magnético altura	55 mm
\varnothing de brazo transversal D_1	14 mm
Altura columna L_2	350 mm

Ø de columna D ₂	20 mm
Pie magnético longitud	117 mm
Brazo transversal longitud L ₁	200 mm
Pie magnético anchura	50 mm
Fuerza de retención	1300 N
Tipo de producto	Soporte de medición

Accesorios

Pie de soporte Tipo 2	442140 2
-----------------------	----------