

**Mitutoyo****Pie de rey digital de carbono, Capacidad de medición: 1500mm****Datos de pedido**

Número de pedido	415400 1500
GTIN	4946368125282
Clase de artículo	44A

**Descripción****Ejecución:**

El resultado de medición se visualiza por medio de cifras fácilmente legibles.  
Con corredera de accionamiento para una fuerza de medición constante. Extraligero. Valor nominal preseleccionable (preajuste), conmutación para mediciones interiores y exteriores (Offset).

**Función:**

IP66: Existe protección contra chorros de agua intensos y sobreexposición auditiva y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

**Suministro:**

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

**Partes opcionales:**

Cable de datos n.º 497085.

**Descripción técnica**

Capacidad de medición	0 - 1500 mm
Peso	1,46 kg
Calibración	A1
Ø parte de medición interior	20 mm
Longitud del pico	150 mm
Lectura	0,01 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Cantidad de pilas contenidas	1

Tipo de pila	SR44
Clase de protección IP	IP 66
Suministro de energía	con pilas
Desviación de medición E MPE	± 0,09 mm
Norma	ISO 13385
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Puerto USB
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Pie de rey para taller

## Servicios

CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 2000 mm	021000 2000
--	-------------

## Accesorios

Cable de conexióncon tecla de datos Tipo USB2	497085 USB2
Cable de conexióncon tecla de datos Tipo D1	497085 D1
Emisores Tipo S11E	498966 S11E
Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Cable de conexióncon tecla de datos Tipo D2	497085 D2
Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965