

 HÖRGER & GÄSSLER

## Pie de soporte, Tipo: 1



### Datos de pedido

Número de pedido	440868 1
GTIN	2050001718204
Clase de artículo	46Q

### Descripción

**Ejecución:**

Imanes de conmutación potentes con base prismática. Conmutación por medio del mango giratorio.

**Idóneo para:**

Soportes de medición n.º 440790; 440800; 440840; 441100 tam. 220 a 350.

### Descripción técnica

Ejecución	Imán de conmutación
Fuerza de retención	800 N
Rosca de conexión	M8
Orientación rosca de conexión	central
Longitud	60 mm
Anchura	50 mm
Altura	55 mm
Tipo de producto	Pie magnético

---

## Accesorios

Interruptor para pie magnético Tipo M

440762 M